



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Kompatible Produktfamilie	KS Stromschienenverteiler KT Stromschienenverteiler
Angebotstyp	Standard
Produkt oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kompatibilität von Sammelschiene	Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen Canalis KT Stromschienenverteiler mit KS Typ steckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom I_n	400 A bei 35 °C
Schutzfunktionen	Leistungsschalter: NSX400
Gelieferte Ausrüstung	Leistungsschalter separat zu bestellen
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweiginheit	3L+N+PE
Farbe	White (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung U_e	230-690 V abhängig vom Schutzgerät
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	6,8 kV
Nennisolationsspannung U_i	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät 690 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betätigungsart	Drehantrieb
Elektrische Verbindung	Gecrimpter Kabelschuh - ISO50 - Kabel: 240 mm ² flexibel Gecrimpter Kabelschuh - ISO50 - Kabel: 240 mm ² fest
Tür- / Deckelöffnungsseite	Rechts
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch drehenden Bedienergriff
Anzahl von Öffnungen	2 Öffnungen für Stützdurchführungsplatte FL21
Normen	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Gehäusematerial	Metall
Breite	732 mm
Tiefe	350 mm
Tiefe (Tür offen)	976,5 mm
Höhe	438 mm
Produktgewicht	18 kg

Montage

Erdungssystem	TT TN-S IT
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	19,261 kg
Höhe VPE1	38,5 cm
Breite VPE1	45,6 cm
Länge VPE1	76 cm
Verpackungstyp VPE2	P12
Inhaltsmenge VPE2	4
Gewicht VPE2	89,044 kg
Höhe VPE2	90 cm
Breite VPE2	80 cm
Länge VPE2	120 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------