



### Hauptmerkmale

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baureihe                     | TeSys        |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | LA4F         |
| Produkt- oder Komponententyp | Entstörmodul |
| Produktkompatibilität        | LC1F         |

### Zusatzmerkmale

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Montagemodus             | Durch Clips                     |
| Unterdrückertechnologie  | Varistor (Amplitudenbegrenzung) |
| [Uc] Steuerkreisspannung | 50 - 110 V AC<br>50 - 110 V DC  |
| Max. Spitzenspannung     | 2 Uc                            |
| Produktgewicht           | 0,04 kg                         |

### Montage

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Produktzertifizierungen | UKCA |
|-------------------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 5,0 cm   |
| VPE 1 Breite  | 5,0 cm   |
| VPE 1 Länge   | 4,6 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 47,0 g   |
| VPE 2 Art     | S02      |
| VPE 2 Menge   | 70       |
| VPE 2 Höhe    | 15,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 3,592 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                        |
| REACH-Verordnung                    |  REACH-Deklaration        |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                        |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                           |
| RoHS-Richtlinie für China           |  RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  Ja                       |

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umweltproduktdeklaration    |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                              |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|