Produktdatenblatt
Eigenschaften

LA4KA1U
Beschaltungsmodul, RC-Glied, 220-250V AC, für LC1K

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA4K
Produkt- oder Komponententyp	Entstörmodul
Produktkompatibilität	CA2K LC1K LC7K

Zusatzmerkmale

Montageort	Vorderseite
Montagemodus	Aufsteckbar
Unterdrückertechnologie	RC-Stromkreis
[Uc] Steuerkreisspannung	110 - 250 V AC
Max. Spitzenspannung	3 Uc
Lokale Signalisierung	LED
Menge pro Satz	Satz à 5
Höhe	26 mm
Breite	6 mm
Tiefe	22 mm
Produktgewicht	0,01 kg

Montage

Normen	UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]UKCA
Schutzart (IP)	IP2x entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung	TC entspricht IEC 60068 TC entspricht DIN 50016
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-50…80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,800 cm
VPE 1 Breite	2,800 cm
VPE 1 Länge	4,200 cm
VPE 1 Gewicht	4,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	2,800 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Breite	5,200 cm
VPE 2 Länge	4,300 cm
VPE 2 Gewicht	25,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	420
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,672 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months