




### Hauptmerkmale

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Baureihe                     | Canalis                                |
| Produktname                  | KS                                     |
| Produkt- oder Komponententyp | Elektrische und mechanische Verbindung |
| Produktkompatibilität        | KS                                     |
| [Ie] Betriebsbemessungsstrom | 400 A                                  |
| Angebotstyp                  | Ersatzteil                             |
| Farbe                        | Weiß (RAL 9001)                        |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Geräteanwendung                 | Mittlere Energieverteilung |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 230-690 V                  |
| Steuerungstyp                   | Ohne                       |
| Anzahl Kreise                   | 1                          |
| Sammelschienenbündelpolarität   | 3L + N + PE                |
| Breite                          | 178 mm                     |
| Tiefe                           | 60 mm                      |
| Höhe                            | 165 mm                     |
| Produktgewicht                  | 2 kg                       |

### Montage

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht IEC 62262  |
| Schutzart (IP) | IP55 entspricht IEC 60529  |
| Normen         | IEC 61439-6<br>IEC 60439-2 |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 12,4 cm  |
| VPE 1 Breite  | 19,7 cm  |
| VPE 1 Länge   | 22,3 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 2,24 kg  |
| VPE 2 Art     | P06      |
| VPE 2 Menge   | 20       |
| VPE 2 Höhe    | 51,5 cm  |
| VPE 2 Breite  | 60 cm    |
| VPE 2 Länge   | 80 cm    |
| VPE 2 Gewicht | 51,23 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Enthält Halogene                    | Halogenfreies Produkt                                                                                                                             |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|