



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA1SK
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalterblock
Produktkompatibilität	LC1SK
Betrieb der Hilfskontakte	Unverzögert
Zusammensetzung des Polkontakts	2 Ö
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5...6 mm²starr Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5...4 mm²starr Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,5... 6 mm²flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,35... 2,5 mm²flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,35... 6 mm²flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,35... 1,5 mm²flexibel ohne Kabelende

Zusatzmerkmale

Montageort	Vorderseite
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V entspricht IEC 60947 690 V entspricht BS 5424 690 V entspricht VDE 0110 Gruppe C 690 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC ≤ 400 Hz
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	10 A (bei 55 °C)
Zugehörige Absicherung	10 A gL entspricht IEC 60947 10 A gL entspricht VDE 0660
[M] Anzugsdrehmoment	0,8 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Breite	27 mm
Produktgewicht	0,022 kg

Montage

Normen	CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1
Produktzertifizierungen	CB-Regelung[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]cULus
Schutzart (IP)	IP2x
Schutzbehandlung	TC entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-50...70 °C
Betriebshöhe	2.000 m ohne Leistungsminderung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,6 cm
VPE 1 Breite	4,2 cm
VPE 1 Länge	5,3 cm

VPE 1 Gewicht	28,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,803 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------