Produktdatenblatt
Eigenschaften

LV426960
Schraub-Klemmen mit M6 Muttern und Schrauben bis 160A (3 Stk.) für ComPact NSXm

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Presskabelschuh/Sammelschienenanschluss
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie	ComPacT neue Generation ComPacT NSXm neue Generation ComPact ComPact NSXm
Beschreibung der Pole	3P
Menge pro Satz	Satz à 3
[In] Bemessungsstrom	15…160 A

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Fixiert
Geliefertes Zubehör	Interphasen-Barrieren
Gewindetyp	M6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	15,0 cm
VPE 1 Länge	23,0 cm
VPE 1 Gewicht	65,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	62,0 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.