Produktdatenblatt
Eigenschaften

LV426984
3 Gecrimpte Kabelschuhe für Al-Kabel 95 mm² (starr), ComPacT NSXm

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Quetsch-Kabelschuh
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie	ComPacT neue Generation ComPacT NSXm neue Generation ComPact ComPact NSXm TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Beschreibung der Pole	3P
Menge pro Satz	Satz à 3
[In] Bemessungsstrom	160 A

Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	Interphasen-Barrieren
Leitermaterial	Aluminium
Anschlüsse - Klemmen	Quetsch-Kabelschuh1 Kabel(n) 95 mm² - fest

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,2 cm
VPE 1 Breite	10,5 cm
VPE 1 Länge	12,5 cm
VPE 1 Gewicht	157,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,34 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.