



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	MT250
Produkt- oder Komponententyp	Motormechanismus
Geräteanwendung	Automatische Federspannung
Kompatible Produktfamilie	ComPacT neue Generation ComPacT NSX250 neue Generation ComPacT neue Generation ComPacT NSX DC neue Generation NSX250 DC
Steuerungstyp	Standard
[Uc] Steuerkreisspannung	208 - 277 V AC 60 Hz 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Montageart des Leistungsschalters	Fixiert
Nennstrom des Leistungsschalters	250 A

Zusatzmerkmale

Typ des Steuersignals	Gewartet Impuls
Reaktionszeit des Leistungsschalters	< 700 ms öffnen < 80 ms geschlossen
Max. Betriebsfrequenz	4 pro Minute
Max. Leistungsaufnahme in VA	500 VA Schließung 500 VA Öffnung
Geliefertes Zubehör	SDE-Adapter
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	1 bis 3 Vorhängeschlösser mit Ø 5 bis Ø 8 Vorhängeschloss in AUS-Stellung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,8 cm
VPE 1 Breite	12,4 cm
VPE 1 Länge	17,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,39 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	21,616 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------