Produktdatenblatt
Eigenschaften

LV432605
1 voreilender Öffner für ComPact NSX400-630



Hauptmerkmale

Baureihe	ComPact NSX400 - 630 ComPact NSX400 - 630 DC
Baureihe	ComPact
Kurzbezeichnung des Geräts	voreilender Kontakt
Produkt- oder Komponententyp	Hilfskontakt
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	ComPact ComPact NSX400 ComPact ComPact NSX630 ComPact Compact NSX400 DC ComPact Compact NSX630 DC PowerPact PowerPact L

Zusatzmerkmale

Typ der Hilfskontakte	Standard
Betrieb der Hilfskontakte	Frühunterbrecher
Montagemodus	Einschubtechnik
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	6 A
[Ie] Betriebsbemessungstrom	AC-12: 6 A bei 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A bei 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A bei 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A bei 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A bei 250 V DC DC-12: 0,6 A bei 110 V DC DC-12: 2,5 A bei 48 V DC DC-12: 6 A bei 24 V DC DC-14: 0,03 A bei 250 V DC DC-14: 0,05 A bei 110 V DC DC-14: 0,2 A bei 48 V DC DC-14: 1 A bei 24 V DC
Mindestlast	100 mA bei 24 V DC

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	6,300 cm
VPE 1 Länge	8,100 cm
VPE 1 Gewicht	50,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	108
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,800 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months