



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers	Schließerspule Öffnerspule

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Kommuniziert
Signalisierungsfunktion	Fehler Durch Spulen versorgt Elektrische Drucktaster aktiviert Schließbereit oder geöffnet
[Un] voltage power supply	200/250 V AC 50/60 Hz 200/250 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung	0,7 - 1,1 Un bei Öffnung 0,85 - 1,1 Un bei Schließung
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Maximum response time	60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1 60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2 60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3 65 ms bei Schließung für Masterpact MTZ1 80 ms bei Schließung für Masterpact MTZ2 90 ms bei Schließung für Masterpact MTZ3
Geliefertes Zubehör	1 Anleitungsblatt
Angebotstyp	Ersatzteil

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	8,0 cm
VPE 1 Gewicht	242,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,192 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------