Produktdatenblatt
Eigenschaften

LV833574SP
Externer Sensor für den Erdschluss-Schutz Rechteckwandler 470mmx160mm

Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Produkt- oder Komponententyp	Sensor
Geräteanwendung	Schutz
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter

Zusatzmerkmale

Typ des Stromwandlers	Erdschlussschutz
[In] Bemessungsstrom	0…3200 A
Detektorausführung	Rechteckig
Höhe	Innenseite: 160 mm Außerhalb: 263 mm
Breite	Innenseite: 470 mm Außerhalb: 572 mm
Tiefe	72 mm
Produktgewicht	18 kg
Geliefertes Zubehör	1 Anleitungsblatt
Angebotstyp	Ersatzteil

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	18,0 cm
VPE 1 Breite	65,0 cm
VPE 1 Länge	34,0 cm
VPE 1 Gewicht	18,8 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	70,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	181,2 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate