



### Hauptmerkmale

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Baureihe                     | TeSys  |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | LU9M   |
| Produkt- oder Komponententyp | Klemmenleiste Steuerblock                    |
| Produktkompatibilität        | LU2MB0..<br>LU2BB0..<br>LU2BA0..<br>LU6MB0.. |

### Zusatzmerkmale

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktgewicht       | 0,025 kg   |
| [M] Anzugsdrehmoment | Stromkreis: 0,8...1,2 Nm flach Schraubenzieher 5 mm<br>Stromkreis: 0,8...1,2 Nm Philips Nr. 2 Schraubenzieher 5 mm<br>Stromkreis: 1,9...2,5 Nm flach Schraubenzieher 6 mm<br>Stromkreis: 1,9...2,5 Nm Philips Nr. 2 Schraubenzieher 6 mm<br>Stromkreis: 1,9...2,5 Nm Position Nr. 2 Schraubenzieher 6 mm |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 3,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 6,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 6,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 21,0 g  |
| VPE 2 Art     | S01     |
| VPE 2 Menge   | 30      |
| VPE 2 Höhe    | 15,0 cm |
| VPE 2 Breite  | 15,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 844,0 g |

### Nachhaltigkeit

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja  |
| Quecksilberfrei                  | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>  |
| WEEE                             | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|