



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Kurze Klemmenabschirmung
Kompatible Produktfamilie	ComPact neue Generation ComPact NSX400 neue Generation ComPact neue Generation ComPact NSX630 neue Generation ComPact ComPact NSX400 ComPact ComPact NSX630 ComPact neue Generation ComPact NSX DC neue Generation NSX400 DC ComPact neue Generation ComPact NSX DC neue Generation NSX630 DC ComPact Compact NSX400 DC ComPact Compact NSX630 DC EasyPact EasyPact CVS400 EasyPact EasyPact CVS630 ComPact Compact INV ComPact ComPact INS
Zubehör / Teilettyp	Isolationszubehör
Beschreibung der Pole	4P
Menge pro Satz	1

Zusatzmerkmale

Anschlussraster	45 mm
Schutzart (IP)	IP40 conforming to IEC 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,600 cm
VPE 1 Breite	12,500 cm
VPE 1 Länge	27,400 cm
VPE 1 Gewicht	147,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,646 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	33,168 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------