Produktdatenblatt Eigenschaften

MEG2330-6036

Zentralplatte für SCHUKO-Steckdosen-Einsatz, Berührungsschutz, Edelstahl, System Design

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System Design
Ästhetischer Name	System Design
Produkt- oder Komponententyp	Zentralplatte
Gerätedarstellung	Einsatz
Produktbestimmung	Steckdose
Konfiguration der Ausgangspole	2P
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Verriegelt
Farbe	Edelstahlfarben

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Merten System Design Steckdose	
Material	PC (Polykarbonat)	
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen	
Gehäusevariante	Einbau	
Länge	71 mm	
Höhe	27 mm	
Breite	71 mm	

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	2,600 cm	
VPE 1 Breite	7,000 cm	
VPE 1 Länge	7,100 cm	
VPE 1 Gewicht	22,000 g	
VPE 2 Art	BB1	
VPE 2 Menge	10	
VPE 2 Höhe	10,100 cm	
VPE 2 Breite	18,500 cm	
VPE 2 Länge	27,300 cm	
VPE 2 Gewicht	358,000 g	
VPE 3 Art	CAR	
VPE 3 Menge	40	
VPE 3 Höhe	19,900 cm	
VPE 3 Breite	30,600 cm	
VPE 3 Länge	40,200 cm	
VPE 3 Gewicht	1,802 kg	

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
REACH-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform [₫] EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	₫ Ja
China RoHS-Verordnung	☑ RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	[™] Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------