



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten System Design
Sichtblendenbezeichnung	System Design
Produkt oder Komponententyp	Steckdose

Zusatzmerkmale

Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Gehäusevariante	Einbau
Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde
Steckdosenstandard	Schuko
Anzahl der Steckdosen	1
Abdeckungstyp	Mit Verschluss
Nennstrom	16 A
Anzahl Reihen	1fach
Farbton	Lotusweiß
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Funktion verfügbar	Beschriftungsfeld
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Material	PC + ASA glänzend
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Länge	71 mm
Höhe	40 mm
Breite	71 mm

Montage

Normen	DIN 49440
--------	-----------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	84,0 g
Höhe VPE1	4,0 cm
Breite VPE1	7,1 cm
Länge VPE1	7,1 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	972,0 g

Höhe VPE2	8,9 cm
Breite VPE2	17,9 cm
Länge VPE2	26,8 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	40
Gewicht VPE3	4,29 kg
Höhe VPE3	18,5 cm
Breite VPE3	30,0 cm
Länge VPE3	40,0 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------