



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt oder Komponententyp	Bürstenbrücke
Sichtblendenbezeichnung	System Design
Farbton	Lotusweiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wippen	1
Produktbezeichnung	Schalter
Zusatzinformation Geräteverkabelung	With lighting window
Befestigungsart	Mit Klemme
Oberflächenfinish	Glänzend
Material	Thermoplast
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	27 mm
Schutzart (IP)	IP20
Farbton	Lotusweiß

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	25,0 g
Höhe VPE1	2,7 cm
Breite VPE1	7,1 cm
Länge VPE1	7,0 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	120
Gewicht VPE2	4,17 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30,0 cm
Länge VPE2	40,0 cm
Verpackungstyp VPE3	BB1
Inhaltsmenge VPE3	5
Gewicht VPE3	157,0 g
Höhe VPE3	6,9 cm
Breite VPE3	7,1 cm
Länge VPE3	12,3 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Cradle to Cradle	Silber
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------