



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | Merten |
| Produkt- oder Komponententyp | Wippe |
| Sichtblendenbezeichnung | M-Arc M-Plan glass M-Elegance M-Star System M M-Smart M-Plan |
| Farbton | Anthrazitfarben (RAL 7024) |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Anzahl der Wippen | 2 |
| Produktbestimmung | Schalter |
| Zusatzinformation Geräteverdrahtung | Mit Sichtfenster für die Beleuchtung |
| Befestigungsmodus | Durch Klemme |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt |
| Beschriftung | IP44 |
| Material | Thermoplastisch |
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Schutzart (IP) | IP44 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 3,5 cm |
| VPE 1 Breite | 6,9 cm |
| VPE 1 Länge | 7 cm |
| VPE 1 Gewicht | 41 g |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 60 |
| VPE 2 Höhe | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite | 30 cm |
| VPE 2 Länge | 40 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,865 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |

| | |
|---------------------------------|---|
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|