



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Wippe
Sichtblendenbezeichnung	System Design
Farbton	Edelstahlfarben

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wippen	1
Produktbestimmung	Schalter
Zusatzinformation Geräteverdrahtung	Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Befestigungsmodus	Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Material	Thermoplastisch
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	27 mm
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,7 cm
VPE 1 Breite	7,1 cm
VPE 1 Länge	7,0 cm
VPE 1 Gewicht	25,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	120
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,17 kg
VPE 3 Art	BB1
VPE 3 Menge	5
VPE 3 Höhe	6,9 cm
VPE 3 Breite	7,1 cm
VPE 3 Länge	12,3 cm
VPE 3 Gewicht	157,0 g

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------