



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Geräteanwendung	Beleuchtung
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Wippen	1
Stellglied	Wippe

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-polig 1-polig
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Bemessungsstrom	16 AX
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,7 cm
VPE 1 Breite	7,3 cm
VPE 1 Länge	7,3 cm
VPE 1 Gewicht	65,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,1 cm
VPE 2 Breite	18,1 cm
VPE 2 Länge	27,1 cm
VPE 2 Gewicht	774,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	32,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	5,11 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------