Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG4025-6535
D-Life Rahmen, 2fach für Rasiersteckdose, Lotosweiß



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System Design
Baureihe	Merten System Design
Ästhetischer Name	D-Life
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Produktname	System D

Zusatzmerkmale

Anzahl der Reihen	2fach
Farbe	Lotosweiß (RAL 9003)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Geliefertes Zubehör	Mittelsteg separat zu bestellen
Montagemodus	Horizontal und vertikal
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	80,5 mm
Breite	158,2 mm
Tiefe	10 mm
Marktsegment	Gebäude

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	8,1 cm
VPE 1 Länge	15,8 cm
VPE 1 Gewicht	25,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,9 cm
VPE 2 Breite	12,0 cm
VPE 2 Länge	16,2 cm
VPE 2 Gewicht	305,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	90
VPE 3 Höhe	18,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	3,15 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate