



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	M-Pure
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Reihen	3fach
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7024)
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Material	Thermoplastisch
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	90 mm
Breite	234 mm
Tiefe	12 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	8,300 cm
VPE 1 Länge	23,000 cm
VPE 1 Gewicht	40,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	10,000 cm
VPE 2 Breite	12,600 cm
VPE 2 Länge	23,700 cm
VPE 2 Gewicht	474,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	20,500 cm
VPE 3 Breite	30,600 cm
VPE 3 Länge	40,100 cm
VPE 3 Gewicht	3,224 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------