



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	D-Life
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen

Zusatzmerkmale

Anzahl der Reihen	3fach
Farbton	Lotosweiß (RAL 9003)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Material	Thermoplastisch
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	84 mm
Breite	233,1 mm
Tiefe	12 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,900 cm
VPE 1 Breite	10,100 cm
VPE 1 Länge	24,200 cm
VPE 1 Gewicht	38,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	9,700 cm
VPE 2 Breite	12,600 cm
VPE 2 Länge	23,800 cm
VPE 2 Gewicht	252,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	30
VPE 3 Höhe	19,900 cm
VPE 3 Breite	30,500 cm
VPE 3 Länge	40,200 cm
VPE 3 Gewicht	1,888 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Cradle to Cradle	Silber
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------