



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	M-Pure M-Pure Decor M-Smart M-Plan M-Elegance
Produkt- oder Komponententyp	Blindabdeckung
Gerätedarstellung	Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Farbton	Verdrahtungsgerät: schwarz (RAL 9005)
Zusätzliche Informationen	Mit Ringträger

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Klemmen
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Höhe	73 mm
Breite	74 mm
Tiefe	31 mm
Material	Thermoplastisch
Schutzart (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20

### Montage

Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Bleifrei
---------------------------------	----------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,300 cm
VPE 1 Breite	7,400 cm
VPE 1 Länge	7,900 cm
VPE 1 Gewicht	40,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	20,400 cm
VPE 2 Breite	30,500 cm
VPE 2 Länge	40,100 cm
VPE 2 Gewicht	4,388 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Minimum percentage of recycled plastic content	95

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------