



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Zentralplatte
Gerätedarstellung	With fixing frame
Farbton	Rot

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Produktbestimmung	Universal-Keystone-Steckverbinder
Anschlussstyp	RJ45
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen	2
Installationsrichtung	Gerade
Material	Thermoplastisch
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	8,100 cm
VPE 1 Länge	8,300 cm
VPE 1 Gewicht	28,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	8,700 cm
VPE 2 Breite	9,000 cm
VPE 2 Länge	12,600 cm
VPE 2 Gewicht	162,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	90
VPE 3 Höhe	19,900 cm
VPE 3 Breite	30,500 cm
VPE 3 Länge	40,400 cm
VPE 3 Gewicht	3,314 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------