



### Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Wiser
Produktmarke	Merten
Baureihe	Wiser
Typ Alarme	W50110
Produkt oder Komponententyp	Elektronikschalter

### Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	220-240 V AC 50/60 Hz
Nennstrom	10 AX cos phi = 0,6
Standby-Verbrauch	Max. 0,3 W
Zugehörige Absicherung	16 A
Farbton	Dunkelgrau
Oberflächenfinish	Matt
Lokale Signalisierung	Programmieranzeige: 1 LED (grün/rot)
Anzahl von Ausgängen	1
Betätigungsart	Fernsteuerung über Hilfstaster Fernsteuerung Wiser App
Softwarename	Wiser App: Timer-Modus aktivieren Wiser App: Verwaltung des Impulsgenerators Wiser App: Aktualisieren der Gerätefirmware
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen	Bluetooth: <15 (Intelligentes Gerät)
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos (2,4 GHz), 2,5 mW
Systemanforderungen	Android ab 5.1 Wiser App Apple iOS 10.3 oder höher Wiser App Bluetooth 4.1 oder höher Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Haussteuerung
Angeschlossene Zusatzausrüstung	Maximal 10 Hilfsdrucktaster, Entfernung: 50 m
Verdrahtungskonfiguration	Mit Neutralleiter
Anschlüsse - Klemmen	Klemmleiste
Anzahl an Stromschleifen	2
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5-2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für starr Kabel 1 x 1,5-2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Robust verdreht Kabel
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Anzugsmoment	0,5 Nm
Montagehalterung	Wand Montagekasten
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Installationstyp	Innenmontage
Tiefe	22 mm
Breite	43 mm
Höhe	43 mm

## Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	80 g
Höhe VPE1	5,2 cm
Breite VPE1	7,5 cm
Länge VPE1	7,5 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	60
Gewicht VPE2	192 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm
Verpackungstyp VPE3	PAL
Inhaltsmenge VPE3	2400
Gewicht VPE3	192 kg
Höhe VPE3	110 cm
Breite VPE3	120 cm
Länge VPE3	80 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------