



Hauptmerkmale

Ästhetischer Name	Anti-vandalism
Produkt- oder Komponententyp	Datenbuchse
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Geeignet für einen Stecker
Art der Kabelabschirmung	STP
Farbton	Aluminium

Zusatzmerkmale

Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6 A
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Anzahl der Stecker	1
Anschlüsse - Klemmen	LSA
Beschriftung	Farbcodierung
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schraube
Befestigungsvorrichtung	Schraube
Installationsrichtung	Gerade
Hauptfarbton	Aluminium

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,300 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	9,700 cm
VPE 1 Gewicht	146,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	30,900 cm
VPE 2 Länge	40,400 cm
VPE 2 Gewicht	4,754 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------