



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Wiser
Produktmarke	Merten
Baureihe	Wiser
Typ Alarme	W50150
Produkt oder Komponententyp	Jalousiesteuerung

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	220-240 V AC 50/60 Hz
Nennstrom	4 A
Standby-Verbrauch	Max. 0,3 W
Zugehörige Absicherung	16 A
Farbton	Dunkelgrau
Oberflächenfinish	Matt
Lokale Signalisierung	Programmieranzeige: 1 LED (grün/rot)
Anzahl von Ausgängen	1
Betätigungsart	Fernsteuerung über Doppel-Hilfstaster Fernsteuerung Wiser App Geräteprogrammierung
Software name	Wiser App: Aktualisieren der Gerätefirmware Wiser App: Einstellen der Blindbewegungszeit
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen	Bluetooth: <15 (Intelligentes Gerät)
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos (2,4 GHz), 2,5 mW
Systemanforderungen	Android ab 5.1 Wiser App Apple iOS 10.3 oder höher Wiser App Bluetooth 4.1 oder höher Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Haussteuerung
Angeschlossene Zusatzausrüstung	Unbegrenzte Anzahl an Doppel-Drucktastern, Entfernung: 50 m
Verdrahtungskonfiguration	Mit Neutralleiter
Anschlüsse - Klemmen	Klemmleiste
Anzahl an Stromschleifen	2
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5-2 x 2,5 mm ² für starr Kabel 1 x 1,5-2 x 2,5 mm ² für Robust verdreht Kabel
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Anzugsmoment	0,5 Nm
Montagehalterung	Montagekasten Wand
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Installationstyp	Innenmontage
Tiefe	22 mm
Breite	43 mm
Höhe	43 mm

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	76 g
Höhe VPE1	5,2 cm
Breite VPE1	7,5 cm
Länge VPE1	7,5 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	60
Gewicht VPE2	182,4 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm
Verpackungstyp VPE3	PAL
Inhaltsmenge VPE3	2400
Gewicht VPE3	182,4 kg
Höhe VPE3	110 cm
Breite VPE3	120 cm
Länge VPE3	80 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------