



### Hauptmerkmale

Produktmarke	Merten
Baureihe	Merten
Sichtblendenbezeichnung	M-Arc M-Elegance M-Plan M-Smart M-Star
Produktname	System M
Produkt oder Komponententyp	Connected switch
Geräteanwendung	Steuerung
Erläuterungen zum Gerät	Module
Farbton	Transparent
Verpackungstyp	Kasten

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Wiser Home Touch Merten inserts elektronischer Druckastereinsatz Merten inserts Einsatz mit Relais Merten inserts Dimmer Merten inserts Zentralstellen-Einsatz Merten inserts Rollladen-Einsatz Merten inserts DALI-Steuerungs-Einsatz
Anzahl von Funktionstasten	4
Übertragungsmedium	Funkfrequenz
Betätigungsart	Nahbedienung Schalter Nahbedienung Dimmersteuerung Globale Steuerung Rollladen Globale Steuerung Schalter Nahbedienung Rollladen Globale Steuerung Abruf/Speicherung von Szenen Globale Steuerung Dimmersteuerung Nahbedienung Beginn Treppenlichtzeit (mit/ohne Warnhinweis) Nahbedienung Impulsgeber Nahbedienung Sonnenschutzfunktion Nahbedienung Abruf/Speicherung von Szenen
Bezeichnung der Software	Wiser App
Funktion der Software	Dimmbereichssteuerung Aktualisieren der Gerätefirmware Astrofunktion Beleuchtungssteuerung Timer-Modus aktivieren Steuerung der Jalousien- und Gitterposition Verwaltung des Dimmmodus Programmieren der Schaltzeit Einstellen der Blindbewegungszeit Laststeuerung Aktivierungsfunktion Verwaltung der Triggereinstellungen Definieren des LED-Status Einschaltheiligkeit/Speicherfunktion aktivieren Aktivierung der Falleinschlaffunktion Überfahrsteuerung Aktivierung Timer-Modus/Überfahrzeit Zufallsfunktion Beginn Treppenlichtzeit (mit/ohne Warnhinweis) Wochentagsumschaltung Zeitsteuerung
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen	Bluetooth: <15 (Intelligentes Gerät)

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Systemanforderungen	Android ab 5.1 Wiser App Apple iOS 10,0 oder höher Wiser App Bluetooth 4.1 oder höher Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Haussteuerung
Lokale Signalisierung	Programmieranzeige: 2 LED (grün/rot)
Signalisierungsfunktion	Positionsgeber Licht AN, wenn Schalter betätigt wird
Gehäusevariante	Einbau
Tiefe	25 mm
Breite	52 mm
Höhe	53 mm

## Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

## Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	37,0 g
Höhe VPE1	4,2 cm
Breite VPE1	7,3 cm
Länge VPE1	7,3 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	60
Gewicht VPE2	2,63 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

## Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------