



### Hauptmerkmale

Produktserie	KNX
Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt oder Komponententyp	Mess-Gateway
Bus Typ	Modbus KNX

### Zusatzmerkmale

Übermittlung von Daten	Energie- und Leistungsmessung
Zielort Produkt	PM9C Universalmessgerät PM210 Universalmessgerät PM710 Universalmessgerät PM750 Universalmessgerät PM810 Universalmessgerät PM820 Universalmessgerät PM850 Universalmessgerät PM870 Universalmessgerät PM1200 Universalmessgerät PM6200 Universalmessgerät PM3250 Universalmessgerät PM3255 Universalmessgerät IEM3150 Energiezähler IEM3155 Energiezähler IEM3250 Energiezähler IEM3255 Energiezähler SIM10M intelligentes Schnittstellenmodul
Softwaretyp	Aktualisierbare Software
Kommunikationsprotokoll	Modbus KNX
Anschlüsse - Klemmen	Modbus: Schraubklemmen KNX: Bus-Anschlussklemme
Gesamtzahl 18-mm-TE	2
Montagehalterung	DIN-Schiene
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	130 g
Höhe VPE1	6,7 cm
Breite VPE1	7,3 cm
Länge VPE1	9,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	30

Gewicht VPE2	4,31 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------