



Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	Merten
Sichtblendenbezeichnung	M-Smart System M M-Plan M-Creativ M-Elegance
Produkt oder Komponententyp	Drucktaster-Modul
Erläuterungen zum Gerät	Ohne Wippe
Farbton	Transparent
Verpackungstyp	Kasten

Zusatzmerkmale

Anzahl von Funktionstasten	2
Übertragungsmedium	Funkfrequenz
Betätigungsart	Lokale Steuerung Schalter Lokale Steuerung Dimmersteuerung Globale Steuerung Rollladen Globale Steuerung Schalter Lokale Steuerung Rollladen Globale Steuerung Dimmersteuerung Local control starting staircase timer (with/without warning) Local control pulse generator Local control sunshade function
Bezeichnung der Software	Wiser App
Funktion der Software	Dimmbereichssteuerung Astrofunktion Timer-Modus aktivieren Aktivierungsfunktion Beleuchtungssteuerung Einschaltheiligkeit/Speicherfunktion aktivieren Zufallsfunktion Definieren des LED-Status Aktivierung der Falleinschlaffunktion Programmieren der Schaltzeit Verwaltung der Triggereinstellungen Steuerung der Jalousien- und Gitterposition Verwaltung des Dimmmodus Aktivierung Timer-Modus/Überfahrzeit Überfahrsteuerung Wochentagsumschaltung Aktualisieren der Gerätefirmware Einstellen der Blindbewegungszeit Zeitsteuerung Laststeuerung Beginn Treppenlichtzeit (mit/ohne Warnhinweis)
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen	Bluetooth: 15 (smart device)
Systemanforderungen	Android 5.1 or higher Wiser App Apple iOS 10.0 or higher Wiser App Bluetooth 4.1 or higher Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home control
Lokale Signalisierung	Programming indication: 1 LED (green/red)
Signalisierungsfunktion	Positionsgeber Licht AN, wenn Schalter betätigt wird
Gehäusevariante	Einbaugeschäft
Tiefe	25 mm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Breite	52 mm
Höhe	53 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	76 g
Höhe VPE1	4,2 cm
Breite VPE1	7,3 cm
Länge VPE1	7,3 cm

Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------