



Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	IP-Router
Bustyp	KNX
Marktsegment	Kommerziell Gebäude

Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Unterstützt KNX-Secure
Material	PC
Steuerungstyp	2 Drucktaster
Lokale Signalisierung	3 LEDs
Softwaretyp	Aktualisierbare Software
Kommunikationsnetztyp	Ethernet RJ45
Kommunikationsprotokoll	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP Sicherheit KNX Datensicherheit KNX langer Rahmen ARP ICMP IGMP V2
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 Mbit/s
Anschlüsse - Klemmen	Ethernet: RJ45 Stecker KNX: BUS
Gesamtzahl 18-mm-TE	1
Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 V

Montage

Relative Luftfeuchtigkeit	5...93 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Normen	EMV Direktive EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
Schutzart (IP)	IP20

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	7,0 cm
VPE 1 Länge	9,5 cm
VPE 1 Gewicht	90,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,03 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------