



### Hauptmerkmale

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Baureihe                     | KNX  |
| Produkt- oder Komponententyp | Heizungsaktor  |
| Betriebsmodus                | KNX Bussystem  |
| Bustyp                       | KNX  |
| Nennausgangsleistung         | 0,05 - 0,16 A - 6 x für Ausgang, EIN/AUS schaltend (Heizung) |

### Zusatzmerkmale

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Gesamtzahl 18-mm-TE             | 4   |
| Befestigung Geräteverdrahtung   | DIN-Schiene                               |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 110 - 230 V                               |
| Lasttyp                         | Ventil: 24 V AC<br>Ventil: 110 - 230 V AC |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 8,1 cm    |
| VPE 1 Breite  | 12,6 cm   |
| VPE 1 Länge   | 15,8 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 329,0 g   |
| VPE 2 Art     | S04       |
| VPE 2 Menge   | 28        |
| VPE 2 Höhe    | 30,0 cm   |
| VPE 2 Breite  | 40,0 cm   |
| VPE 2 Länge   | 60,0 cm   |
| VPE 2 Gewicht | 10,082 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>  |
| WEEE                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|