



### Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Wandhalterung
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-
Montageort	Gehäuserückseite
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT SBM
Geräteaufbau	Befestigungselemente
Menge pro Satz	Satz à 4

### Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt
Befestigungsmodus	Geschraubt - Schraubentyp M6 - Innenseite Ort
Zulässige Dauerbelastung	200 Kg waagerechte Position 200 kg senkrechte Position
Höhe	Befestigungsmitte: 20 mm
Breite	Befestigungsmitte: 22 mm
Tiefe	Wand-Gehäuse-Abtrennung: 12 mm
Produktgewicht	0,188 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	12 cm
VPE 1 Gewicht	188 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	40 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	20 cm
VPE 2 Gewicht	12,09 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	1600
VPE 3 Höhe	140 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	469 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------