



## Hauptmerkmale

Bereich	Spacial
Kategorie	Hebezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Ringösenöffnung
Anwendung	Mehrzweck
Montageort	Gehäuseoberseite
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D
Geräteaufbau	2 Augenschraube 2 Halterung 2 Unterlegscheibe 2 Mutter Befestigungselemente
Menge pro Satz	Satz à 1

## Zusatzmerkmale

Material	Augenschraube: Stahlguss Halterung: galvanisierter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt
Befestigungsmodus	Geschraubt
Zulässige Dauerbelastung	200 kg Schleudern bei 60°
Höhe	55 mm
Breite	120 mm
Tiefe	30 mm
Durchmesser	29 mm
ISO-Gewinde	M8
Produktgewicht	0,24 kg

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,81 cm
VPE 1 Breite	10,16 cm
VPE 1 Länge	12,7 cm
VPE 1 Gewicht	0,27 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	21 cm
VPE 2 Breite	40,5 cm
VPE 2 Länge	30 cm
VPE 2 Gewicht	11,082 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	640
VPE 3 Höhe	45 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	177,31 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------