



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produkt	ClimaSys CA
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp	Auslassgitter
Zubehör / Teilekategorie	Wärmemanagement-Zubehör
Art der Frontabdeckung	Geräuchert
Zubehör / Zielkategorie	ClimaSys-Belüftungssystem
Befestigungsmodus	Durch Schrauben Geklippt
Geräteaufbau	1 Frontabdeckung: Rückseite des Auslassgitters 1 motor support: embedded in filter 1 G2 M1 synthetischer Standardfilter 1 dust sensor
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Vordere Abdeckung: gespritzter Thermoplast (PC) Motorunterstützung: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
Farbe	Vordere Abdeckung: Rauchscharz (RAL 9005) Motorunterstützung: schwarz (RAL 9005)
Abmessungen des Ausschnitts	223 x 223 mm
Höhe	Extern: 336 mm
Breite	Extern: 316 mm
Tiefe	Extern: 13 mm
Schutzart (IP)	IP54

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	25,5 cm
VPE 1 Länge	28,0 cm
VPE 1 Gewicht	520,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	39,5 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,669 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------