

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	CT
Produkt oder Komponententyp	Transformator
Sekundärstrom	5 A
Genauigkeitsklasse	Klasse 1 bei 5 VA
Nennstrom [In]	600 A

Zusatzmerkmale

Typ des Stromwandlers	Standard für Kabel Klappwandler
Stromwandlerverhältnis	600/5
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	720 A
Maximaler Sicherheitsfaktor	5
Zulässiger Strom	36000 A während 1 s
Betriebsbemessungsspannung Ue	< 720 V 50 Hz
Nennisolationsspannung Ui	3 kV
Montagevariante	Schraubklemmen
Breite	Außenseite: 59,2 mm
Höhe	Außenseite: 96,4 mm
Tiefe	89,2 mm
Durchmesser	Innen: 32,5 mm
Elektrische Isolierungsstufe	Klasse E
Kabelaußendurchmesser	32,5 mm
Anschlüsse - Klemmen	Kabel 2 Kabel 0,5...1,5 mm ² 0,5 m

Montage



Normen	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C

Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	416,000 g
Höhe VPE1	9,640 cm
Breite VPE1	7,500 cm
Länge VPE1	5,920 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------