Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYCRTA3UD
Actassi, 19"-Frontplatte, 3HE, Aluminium, 3 mm

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	19-Zoll-Frontplatte
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Geräteanwendung	Modulare Verteileranwendung
Farbe	Grau (RAL 7035)

Zusatzmerkmale

Montageort	Auf vertikalen Stützen
Anzahl der Rack-Einheiten	3U
Montagehalterung	19-Zoll-Rack, vorne
Produktkompatibilität	Actassi Gehäuse Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA-Gehäuse
Material	Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit	Eloxiert
Produktbestimmung	Gehäuse
Dicke	3 mm
Befestigungsmodus	Durch 4 Schrauben
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten	3
Tiefe	3 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	24,0 cm
VPE 1 Länge	54,0 cm
VPE 1 Gewicht	960,0 g

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.