



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produkt- oder Komponententyp	Scharnier
Anwendung	Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Gehäuse
Kompatible Produktfamilie	Spacial S3D-Gehäuse
Geräteaufbau	Befestigungselemente 1 x Scharniergehäuse 1 x Stift
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Scharniergehäuse: behandeltes Stahlblech Stift: Aluminium
Befestigungsmodus	Durch Schrauben - am Gehäusekörper Ort
Öffnungswinkel	120 °
Max. Last	50 kg/m ²
Produktgewicht	0,031 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1 cm
VPE 1 Breite	2 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	32 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	20 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,3 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	210
VPE 3 Höhe	45 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	16,1 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------