



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen
------------	---



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Wandhalterung
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-
Montageort	Gehäuserückseite
Installationszubehörtyp	Horizontale oder vertikale Position
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial S3D
Geräteaufbau	Befestigungsschrauben 4 Öse 4 vormontierte Dichtung
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt
Befestigungsmodus	Geschraubt - Schraubentyp M8 Geschraubt - Schraubentyp M6
Zulässige Dauerbelastung	250 Kg 249,93 kg
Höhe	Echt: 74 mm
Breite	Echt: 42 mm
Tiefe	Wand-Gehäuse-Abtrennung : 12 mm
Produktgewicht	0,318 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	15,000 cm
VPE 1 Gewicht	283,800 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40

VPE 2 Höhe	23,200 cm
VPE 2 Breite	43,400 cm
VPE 2 Länge	35,200 cm
VPE 2 Gewicht	12,298 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	600
VPE 3 Höhe	100,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	193,065 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------