Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYAEUBU41SC
Rahmen: 435x185mm für Reihenmontage von WM-Gehäuse von H600 und T300mm, IP66



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Kupplungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Anreihrahmen
Anwendung	Mehrzweck
Montageort	Seitliche Anreihung von 2 Gehäusen
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial S3D Kompaktgehäuse Spacial Spacial CRN Kompaktgehäuse
Geräteaufbau	1 Anreihrahmen Befestigungselemente
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Anreihrahmen: mit Glasfasern beschichtetes Polyester
Produktgewicht	1,05 kg
Befestigungsmodus	Durch Schraube
Höhe	435 mm
Breite	185 mm
Tiefe	19,5 mm
Schutzart (IP)	IP66
Montagedurchmesser	0 Mm 6 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	20,0 cm
VPE 1 Länge	45,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,05 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months