



## Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Zubehör für Schienenverteiler
Produkt- oder Komponententyp	Sammelschienenhalterung
Anwendung	Mehrzweck Prisma-Anwendung
Gehäuse-Nennmaße	-
Montageort	Auf Gehäusestruktur
Sammelschienenposition	Vertikal
Kompatible Produktfamilie	Linergy Linergy LGYE Linergy Linergy BS Spacial Spacial SFP

## Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy LGYE seitlich Sammelschiene - fixiert Linergy BS seitlich Sammelschiene - fixiert
Geräteaufbau	Befestigungselemente 1 Metallhalterung 2 Isolierschienenhalterung
Menge pro Satz	Satz à 1
Material	Schienenhalter: Kunststoff Metall Halterung: Stahl
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement
Breite	Befestigungspunkte: 750 mm Nennwert: 800 mm
Tiefe	39 mm
[In] Bemessungsstrom	3200 A

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,0 cm
VPE 1 Breite	11,0 cm
VPE 1 Länge	78,0 cm
VPE 1 Gewicht	2,882 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	50,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	157,0 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------