



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produkt	ClimaSys CA
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys CV
Produkt oder Komponententyp	Ausgangsgitter
Zubehör-/Teilekategorie	Wärmemanagementzubehör
Typ der Frontabdeckung	Geräuchert
Zubehör / Zielkategorie	ClimaSys-Belüftungssystem
Befestigungsart	Mit Schrauben Befestigt
Geräteaufbau	1 Frontabdeckung: Rückseite des Ausgangsfilters 1 motor support: embedded in filter 1 G2 M1 synthetischer Standard Filter 1 dust sensor
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Front cover: injected thermoplastic (PC) Motor support: eingespritzt thermoplastisch (ASA PC)
Farbe	Front cover: smoked black (RAL 9005) Motor support: schwarz (RAL 9005)
Abmessungen des Ausschnitts	291 x 291 mm
Höhe	Ausserhalb: 268 mm
Breite	Ausserhalb: 148 mm
Tiefe	Ausserhalb: 18 mm
Schutzart (IP)	IP54

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	810,0 g
Höhe VPE1	5,0 cm
Breite VPE1	32,5 cm
Länge VPE1	34,5 cm
Verpackungstyp VPE2	PAM
Inhaltsmenge VPE2	180
Gewicht VPE2	177,0 kg
Höhe VPE2	135,0 cm
Breite VPE2	100,0 cm
Länge VPE2	120,0 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	6
Gewicht VPE3	5,15 kg
Höhe VPE3	40,0 cm
Breite VPE3	30,0 cm
Länge VPE3	40,0 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------