



Hauptmerkmale

Anwendung	Mehrzweck
Baureihe	Spacial
Produkt- oder Komponententyp	Schiene
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Schienentyp	Symmetrische DIN
Gehäuse-Nennmaße	-
Montagehalterung	Kunststoffmutter
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa PLM
Geräteaufbau	1 Schiene
Menge pro Satz	Satz à 2

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement - Gehäuserückseite Ort
Anpassung	DIN-Schienenverstellung in der Höhe, Rastermaß 25 mm
Länge	510 mm
Höhe	35 mm
Breite	7,2 mm
Dicke	1 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,000 cm
VPE 1 Breite	3,500 cm
VPE 1 Länge	51,000 cm
VPE 1 Gewicht	178,500 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	2,000 cm
VPE 2 Breite	4,000 cm
VPE 2 Länge	51,000 cm
VPE 2 Gewicht	359,000 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	20
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	4,240 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------