



## Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Anwendung	Modulare Verteileranwendung Mehrzweck
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts	DLM
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Vorderseite des Gehäuses Stufenschieber
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Spacial Spacial CRN
Geräteaufbau	1 Gehäuse-Struktur 2 Abschlussabdeckung 1 Neutralleiter/Erdungsband 2 x 16 mm <sup>2</sup> 5 x 6 mm <sup>2</sup> 2 Frontplatten mit 35 mm DIN-Schiene
Menge pro Satz	Satz à 1

## Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Farbe	Frontplatte: grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Polyesterpulver
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement - vorne und hinten mit Halterungen Ort
Anpassung	In Höhe von 40 bis 85 mm für DIN-Schiene
Anzahl der horizontalen Reihen	2
Gesamtzahl der 18-mm-Module	24
Typ der Frontplatte	Platten mit und ohne Ausschnitte
Anzahl der Ausschnitte	2 Ausschnitte
Höhe	353 mm
Breite	255 mm
Tiefe	101,5 mm

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,500 cm
VPE 1 Breite	27,000 cm
VPE 1 Länge	36,500 cm
VPE 1 Gewicht	2,548 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	10,842 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------