



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Kupplungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Anreihrahmen
Anwendung	Mehrzweck
Montageort	Seitliche Anreihung von 2 Gehäusen
Montagehalterung	ZA-Sockel
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa PLA geeignetes Gehäuse Thalassa Thalassa PHD geeignetes Gehäuse
Geräteaufbau	1 Rahmen Befestigungselemente

Zusatzmerkmale

Material	Rahmen: Polyester
Höhe	Nennwert: 500 mm
Breite	Rahmen: 15 mm
Tiefe	320 mm
Schutzart (IP)	IP55
Farbe	Grau (RAL 7035)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,2 cm
VPE 1 Breite	35,2 cm
VPE 1 Länge	24,1 cm
VPE 1 Gewicht	500,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.