



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-H: 300 mmB: 250 mm
Montageort	Direktbefestigung auf Rückenbolzen Stufenschieber
Beschreibung der Montageplatte	Telequick perforiert
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X
Menge pro Satz	Satz à 1
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8 Durch Befestigungselement
Höhe	253 mm
Breite	228 mm
Tiefe	15 mm
Dicke	2 mm
Produktgewicht	0,463 kg
Anzahl der Steckplätze	128
Variantenbesonderheit	Installation im hinteren Teil des Gehäuses
Abmessungen des Ausschnitts	11 x 26 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	23,0 cm
VPE 1 Länge	25,5 cm
VPE 1 Gewicht	454,0 g
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	368
VPE 2 Höhe	50,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	180,0 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------