Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYSPC
Plastikfuß aus schwarzem Polyamid. VPE: 20 Stück

Hauptmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Unterstützung
Produktbestimmung	Kabelkanal
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Spacial Spacial SBM Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3CM Spacial Spacial CRN
Anwendung	Mehrzweck
Montagehalterung	DIN-Schiene Telequick-Befestigungsplatte
Geräteaufbau	1 Klipphalterung
Menge pro Satz	Satz à 20

Zusatzmerkmale

Material	PA (Polyamid)
Befestigungsmodus	Geklippt
Höhe	40 mm
Breite	24 mm
Tiefe	15 mm
Durchmesser	0 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	14,0 cm
VPE 1 Länge	17,0 cm
VPE 1 Gewicht	4,0 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	6,0 cm
VPE 2 Breite	10,0 cm
VPE 2 Länge	16,0 cm
VPE 2 Gewicht	81,0 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	500
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	2,336 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months