



### Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Kabeleinführungsplatte
Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Anwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRNG
Montageort	Gehäuseboden
Kabelverschraubungstyp	Standard
Geräteaufbau	Befestigungselemente 1 Platte 1 separate Dichtung
Menge pro Satz	Satz à 1
Material	Platte: Stahl Dichtung: Polyethylen (PE)-Schaum

### Zusatzmerkmale

Farbe	Platte: grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Anzahl der Ausschnitte	33 Markierungen 25 mm
Höhe	345 Mm 10 mm
Breite	345 Mm Echt: 350 mm
Tiefe	130 mm
Produktgewicht	0,78 kg
Dicke	1,5 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,5 cm
VPE 1 Breite	15 cm
VPE 1 Länge	35 cm
VPE 1 Gewicht	608 g
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	600
VPE 2 Höhe	69 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	407 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------