



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Anschlussart der Eingänge	Schuko CEE 7/7-polig
Kabellänge	1,83 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	38,5 cm
Breite	7 cm
Tiefe	4,5 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Aufbau

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Max. Eingangsstrom	10 A
Max. Schaltstrom	10 A

Ausgang

Anzahl der Steckdosen	5
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko CEE 7

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung	Kompletter Nutzungszeitraum: 30.000 Euro

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Überspannungsschutz und Filterung

Reaktionszeit	1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung	30 dB
Spitzenstrom	13 kAGleichttakt 13 kANormalmodus
Anstieg der Energiemenge	903 J

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	41,1 cm
VPE 1 Breite	5,2 cm
VPE 1 Länge	13,5 cm
VPE 1 Gewicht	0,74 kg
SCC14	10731304281365

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)
----------	--