



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produkt- oder Komponententyp	Kabeleinführungsplatte
Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Anwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial S3D
Montageort	Gehäuseboden
Kabelverschraubungstyp	Mit FL-Aussparung
Geräteaufbau	Befestigungselemente 1 Platte 1 separate Dichtung
Menge pro Satz	Satz à 1
Material	Platte: Stahl Dichtung: Polyethylen (PE)-Schaum

Zusatzmerkmale

Farbe	Platte: grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Höhe	545 Mm 3 mm
Breite	545 Mm Echt: 560 mm
Tiefe	130 mm
Produktgewicht	0,564 kg
Dicke	1,5 mm
Anzahl der Ausschnitte	2 Ausschnitte
Zubehör / Zielkategorie	Für FL21-Membranen
Abmessungen des Ausschnitts	194 x 62,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,6 cm
VPE 1 Breite	13,8 cm
VPE 1 Länge	54,5 cm
VPE 1 Gewicht	572,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	18,8 cm
VPE 2 Breite	39,8 cm
VPE 2 Länge	58,6 cm
VPE 2 Gewicht	6,248 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------